



Nagy előtolású maró 7792VX, menettel, Ø D / élek száma Z: 25/3Lmm



Rendelési adatok

Rendelés száma	221905 25/3L
GTIN	4056544196422
Árucikk kategória	28R

Leírás

Leírás:

A váltólapkák egyedülálló konstrukciója, valamint azok fogásvételi szöge a marótestben jelentősen csökkenti a radiális erőket és azokat axiális irányba elvezeti. Különösen vastag váltólapkák 4 éllel a legnehezebb felhasználásokhoz és a magas szintű gazdaságosság érdekében. A szerszám különleges előnyökkel rendelkezik síkmarásnál és reteszhorony marásnál, és a köszörült Wiper éllel mind üregmarási, mind simítási műveletekhez alkalmas.

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	35 mm
Ø D_3	10 mm
Vágóél Ø D_c	25 mm
Váltólapka csavar	229917 (T15; 2,1 Nm)
Vágóélek száma Z	3
Felfogó menet M	M12
Hozzávaló váltólapka	XD.. 0904
Váltólapka méret	09
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	1,5 mm
belső hűtés	igen
Ferde bemarkási hossz L az α_{max} -hoz	9,3 mm

Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	35 mm
Ferde bemarkási szög α_{\max}	1,55 fok
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	229917
---------------	--------