



Nagy előtolású maró 7792VX, menettel, Ø D / élek száma Z: 42/5mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	221905 42/5
GTIN	4056544196750
Árucikk kategória	28R

Leírás

Leírás:

A váltólapkák egyedülálló konstrukciója, valamint azok fogásvételi szöge a marótestben jelentősen csökkenti a radiális erőket és azokat axiális irányba elvezeti. Különösen vastag váltólapkák 4 éllel a legnehezebb felhasználásokhoz és a magas szintű gazdaságosság érdekében. A szerszám különleges előnyökkel rendelkezik síkmarásnál és reteszhorony marásnál, és a köszörült Wiper éllel mind üregmarási, mind simítási műveletekhez alkalmas.

Műszaki leírás

Felfogó menet M	M16
Vágóél Ø D _c	42 mm
Teljes hossz L _{ges}	43 mm
Vágóélek száma Z	5
Maximális fogásmélység a _{p max}	1,5 mm
Hozzávaló váltólapka	XD.. 0904
Ø D ₃	27 mm
Váltólapka csavar	229918 (T15; 2,1 Nm)
Váltólapka méret	09
belső hűtés	igen
Ferde bemarási hossz L az α _{max} -hoz	26,3 mm

Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	69 mm
Ferde bemarkási szög α_{\max}	0,55 fok
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	82 mm
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	229918
---------------	--------