



## Nagy előtolású maró 7792VX, menettel, Ø D / élek száma Z: 35/3Lmm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	221905 35/3L
GTIN	4056544199201
Árucikk kategória	28R

### Leírás

#### Leírás:

A váltólapkák egyedülálló konstrukciója, valamint azok fogásvételi szöge a marótestben jelentősen csökkenti a radiális erőket és azokat axiális irányba elvezeti. Különösen vastag váltólapkák 4 éllel a legnehezebb felhasználásokhoz és a magas szintű gazdaságosság érdekében. A szerszám különleges előnyökkel rendelkezik síkmarásnál és reteszhorony marásnál, és a köszörült Wiper éllel mind üregmarási, mind simítási műveletekhez alkalmas.

### Műszaki leírás

Felfogó menet M	M16
Teljes hossz $L_{ges}$	43 mm
Váltólapka csavar	229908 (T15; 3,1 Nm)
Vágóél Ø $D_c$	35 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	2,5 mm
Hozzávaló váltólapka	XD.. 1205
Váltólapka méret	12
Ø $D_3$	14 mm
Vágóélek száma Z	3
belső hűtés	igen
Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz	13,3 mm

Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	49 mm
Ferde bemarkási szög $\alpha_{\max}$	1,29 fok
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

---

## Tartozék

Szorítócsavar	229908
---------------	--------