

Garant**CNMG 160616, Minőség: HB7010-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250338 HB7010-1
GTIN	4045197779731
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMG 160616 HB7010-1 Minőség: HB7010-1

Forgácstörő: SG

Fogásmélység a_p : 1,5 - 8 mm

Előtolás f : 0,25 - 0,6 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 375 m/min

Műszaki leírás

Minőség	HB7010-1
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 375 m/min
Fogásmélység a_p	1,5 - 8 mm
Előtolás f	0,25 - 0,6 mm/ford,
Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Sarokrádiusz	1,6 mm

Forgácstörő	SG
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 160616
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz