


**Garant****SNMG 150608, Minőség: HB7010-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	251230 HB7010-1
GTIN	4045197780065
Árucikk kategória	21G

## Leírás

SNMG 150608 HB7010-1 Sarokrádiusz: 0,8 mm  
Minőség: HB7010-1  
Forgácstörő: SM  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 6 mm  
Előtolás  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 440 m/min

## Műszaki leírás

Minőség	HB7010-1
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 6 mm
Forgácstörő	SM
Fő felhasználás	P
Előtolás $f$	0,15 - 0,5 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 440 m/min

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMG 150608
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz