


Garant**SNMG 190616, Minőség: HB7010-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251238 HB7010-1
GTIN	4045197780096
Árucikk kategória	21G

Leírás

SNMG 190616 HB7010-1 Sarokrádiusz: 1,6 mm
Minőség: HB7010-1
Forgácstörő: SM
Fogásmélység a_p : 0,5 - 6 mm
Előtolás f : 0,15 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 440 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fogásmélység a_p	0,5 - 6 mm
Sarokrádiusz	1,6 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 440 m/min
Fő felhasználás	P
Minőség	HB7010-1
Előtolás f	0,15 - 0,5 mm/ford,

Forgácstörő	SM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámananyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMG 190616
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz