

Garant**SNMG 120408, Minőség: HB7010-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251324 HB7010-1
GTIN	4045197780102
Árucikk kategória	21G

Műszaki leírás

Forgácstörő	SG
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 375 m/min
Előtolás f	0,25 - 0,8 mm/ford,
Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Minőség	HB7010-1
Fogásmélység a_p	1,5 - 9 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMG 120408

Cserék / élek száma

8

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz