



## Gyors forgású orsó 625S típus Kompakt, karcsú, HSK-A 63, Fordulatszám: 40000min-1



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 358875 40000  |
| GTIN              | 2050001871589 |
| Árucikk kategória | 33I           |

### Leírás

#### Kivitel:

Levegő meghajtású gyors forgású orsó, kiviteltől függően állandó fordulatszám, terhelés alatt is, 25.000 – 65.000 ford./perc. Max. teljesítmény 1kW.

#### Előny:

- **Nagyobb megmunkálási sebesség kisebb szerszámok esetén.**
- **Kíméli a gépet – a fordulatszámot a gyors forgású orsó hozza létre – a géporsó áll.**
- **Tartósan használható a léghűtés következtében. Nincsenek állásidők.**
- **Hosszabbodik a szerszámok élettartama.**
- **A szerszámok nagyon jó felületminőséget hoznak létre – kevesebb utómunka szükséges.**

#### Felhasználás:

A gyors forgású orsók növelik a forgácsoló- és előtoló sebességet. Főként kis átmérőjű (6 mm) szerszámoknál használható.

#### Tartalom:

Gyors forgású orsó, szorítópatron, felfogó anya, kulcs, vakdugó, légszűrő, csatlakozó tömlő.

#### Opcionális tartozék:

Szerszámváltó feltét az autom. szerszámcsere érdekében. Csak **külső** levegő bevezetés esetén szükséges – külön rendelésre.

#### Figyelem:

Száraz, tiszta levegőt használjon, kb. 6,2 bar.

További orsók külön rendelésre: Minden gyakori szárkivitel, különböző teljesítmény kategóriák és fordulatszámok.

### Műszaki leírás

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Teljes hossz L           | 25 mm                   |
| Fordulatszám             | 40000 min <sup>-1</sup> |
| Külső Ø D <sub>1</sub>   | 25 mm                   |
| Szárhossz L <sub>1</sub> | 55 mm                   |
| Külső Ø D                | 57,15 mm                |
| Kinyúlási hossz A        | 177 mm                  |
| Típus                    | 625S                    |
| Forgácsolási stratégia   | HSC                     |
| Befogó                   | HSK-A 63                |
| Befogó szabvány          | DIN 69871               |
| Befogó szabvány          | DIN 69893               |
| Befogó szabvány          | JIS B6339               |
| Termék fajtája           | Gyors forgású orsó      |