




## Állandó mágneses befogótömb, finom pólusosztással, Típus: MH202S



### Rendelési adatok

Rendelés száma	380815 MH202S
GTIN	2050001922274
Árucikk kategória	33S

### Leírás

#### Kivitel:

Három mágneses befogófelület.

SmCo<sub>5</sub> mágnesekből, rendkívül nagy tartóerő nehezen forgácsolható anyagokhoz.

#### Felhasználás:

Kis munkadarabok, mint bélyegek stb. profilírozáshoz és megmunkálásához.

#### Figyelem:

Állandó mágnes, nem kapcsolható.

### Műszaki leírás

Pólusosztás	4 mm
Maximális szögeltérés	5 fok
Névleges tapadóerő	180 N/cm <sup>2</sup>
Súly	1,7 kg
Szélesség B	50 mm
Típus	MH202S
Mágneses mező magassága	6 mm
Póluslap kopóréteg vastagság	14 mm
Teljes magasság C	50 mm
Hossz A	100 mm

Termék fajtája

Mágneszta