

**HOLEX****VHM fúró, hengeres szárral DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC m7 (mm ill. col): 15****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 122772 15     |
| GTIN              | 4062406149895 |
| Árucikk kategória | 12F           |

**Leírás****Kivitel:**

A szerszám kifejezetten belső hűtés nélküli furatmegmunkáláshoz készült. A **konkáv főélek** és a **speciális horonyprofil** biztosítják a jó forgácselvezetést. A **speciális csúcskialakítású** robusztus vágóél geometria és a 4 felületi köszörülés folyamatbiztos fúrást biztosított. Teljes körűen használható acél anyagokhoz a szívós ultrafinom szemcsézetű keményfém és a rendkívül **kopásálló**, valamint **hőálló bevonat** kombinációjának köszönhetően.

**Figyelem:**

Forgácshorony hossza  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

belső hűtés: nem

Szabvány: DIN 6537

Tűrés névleges Ø: m7

Vágóélek száma Z: 2

Ajánlott Maximális furatmélység  $L_2$ : 60,5 mm

Tűrés névleges Ø: m7

Teljes hossz L: 133 mm

Szár Ø  $D_s$ : 16 mm

Előtolás f acélban < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,26 mm/ford,

**Műszaki leírás**

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Névleges Ø $D_c$                      | 15 mm   |
| Szár Ø $D_s$                          | 16 mm   |
| Forgácshorony hossza $L_c$            | 83 mm   |
| Ajánlott Maximális furatmélység $L_2$ | 60,5 mm |

|  |                     |
|--|---------------------|
| Előtolás f acélban < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,26 mm/ford,       |
| Tűrés névleges Ø                           | m7                  |
| Vágóélek száma Z                           | 2                   |
| Teljes hossz L                             | 133 mm              |
| Szabvány                                   | DIN 6537            |
| Bevonat                                    | TiAlN               |
| Szerszámanyag                              | VHM                 |
| Kivitel                                    | 6xD                 |
| Csúcsszög                                  | 140 fok             |
| Szár                                       | DIN 6535 HB, h6-tal |
| belső hűtés                                | nem                 |
| Színes gyűrű                               | zöld                |
| Termék fajtája                             | Csigafúró           |

## Felhasználói adatok

|                               | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu (rövid forgácsú)          | feltételesen alkalmas | 200 m/min      | N       |
| Alu > 10% Si                  | feltételesen alkalmas | 160 m/min      | N       |
| Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              | 110 m/min      | P       |
| Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              | 90 m/min       | P       |
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              | 80 m/min       | P       |
| Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 70 m/min       | P       |
| Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup> | feltételesen alkalmas | 60 m/min       | P       |
| GG                            | alkalmas              | 90 m/min       | K       |
| GGG                           | feltételesen alkalmas | 60 m/min       | K       |
| Uni                           | alkalmas              |                |         |
| Nedvesen maximum              | alkalmas              |                |         |
| Száraz                        | feltételesen alkalmas |                |         |

