

JEPSON POWER

Fém kézi körfűrész, Típus: 8230**Rendelési adatok**

Rendelés száma	078234 8230
GTIN	4260052466834
Árucikk kategória	07E

Leírás**Kivitel:**

Nagy teljesítményű fém körfűrész acél, színes- és könnyűfém profilok és csövek, lemezek, fémlapok és szendvicspanelek sorjamentes és biztonságos fűrészeléséhez **szikraképződés nélkül**.

- **Hűtő-kenőanyag alkalmazása nem szükséges.**
- **Nem szükséges az utómegmunkálás.**
- **Villámgyors vágás.**

Fém kézi körfűrész.

- **Pontos fűrészlap megvezetés, csekély sorjaképződés.**
- **Robusztus ütközőlap.**

Fém kézi körfűrész.

- **A mobil - erős és könnyű - csak 7,1 kg.**
- **Ideális lemezek, szendvicspanelek, nemesacél, fém lemezek, acél, színes és könnyűfém és kompozit csövek és profilok fűrészeléséhez, max. 10 mm vastagságig.**

Tartalom:

1 × db 078239 sz. 48 méretű 48Z fűrészlap. és szállítókoszorú.

Figyelem:

Vezetősín a 078234 fűrészhez külön ajánlatkérésre szállítható:

1400mm vezetősín a 8320 mérethez

600-1200mm vezetősín a 8230 mérethez.

Fém körfűrész DRY MITER Cutter 9410ND vékony fűrészeléshez lágy és érzékeny anyagokban külön rendelésre szállítható.

Műszaki leírás

Fűrészlap Ø	230 mm
Maximális vágásmélység 90°	84 mm
Maximális vágásmélység 45°	56 mm
Maximális fordulatszám	2600 min ⁻¹
Hálózati frekvencia	50 Hz
Gyártó jelölése	8230
Súly	7,1 kg
Teljesítményfelvétel	1700 W
Hálózati feszültség	230 V
Energiaellátás	Vezetékes
Csomagolás	Szállítókoszár
Termék fajtája	Fűrész

Tartozék

Keményfém körfűrész tárcsa Drytec® Ø 230×25,4 mm Fogak száma 48	078239 48
Szerelőállvány a 078231 sz. körfűrészhez Típus 600526	078238 600526
Keményfém körfűrész tárcsa Drytec® Ø 230×25,4 mm Fogak száma 84	078239 84
Keményfém körfűrész tárcsa Drytec® Ø 230×25,4 mm Fogak száma 60	078239 60