



## Magfúrógép SB, Típus: MAB485



### Rendelési adatok

Rendelés száma	076536 MAB485
GTIN	4250187513688
Árucikk kategória	07E

### Leírás

#### Kivitel:

- **Integrált belső kenőrendszer, mágnesindikátor a mágneses tartóerő ellenőrzéséhez.**
- **Integrált vágóolaj tartály, teljes kábelvezetés a házban.**
- **Olajfürdős meghajtás.**

Magfúrógép **Swivel Base** funkcióval, **bekapcsolt mágnes melletti beállítási lehetőséggel.** Akár 20°-os billentési tartomány mindkét oldalra és fokozatmentes beállítás előre és hátra (15 mm). Erőtéljes sokoldalú gép minden anyagfajta fúrásához, **menetvágásához**, dörzsárazásához és süllyesztéséhez. A **jobb / bal forgásirány**, a teljeshullámú elektronika, a **kulcs nélküli gyorsbefogó rendszerrel** rendelkező szerszámbefogó és a termovédelem sokoldalú felhasználási lehetőségeket biztosít. **Magfúró Ø 14 / 18 / 22 mm**, fogásmélység 30 mm; SSBF **gyorsbefogó fúrótokmány** 1 – 16 mm. **Menetfúró adapter** M10 / M12 / M16.

#### Felhasználás:

A nagy csökkentő áttételű fokozatmentes fordulatszám-szabályozás minden anyagminőséghez lehetővé teszi menetfúrók, csigafúrók, dörzsárazók, süllyesztők és magfúrók használatát.

#### Tartalom:

Koffer, magfúró befogó, magfúró kivető csap, biztonsági lánc, **mágneses forgácsgyűjtő**, kenőrendszer és működtető szerszám.

#### Figyelem:

- **Magfúrókat az 118780 – 118825 sz. alatt talál.**

- **Magfúrógépek automatikus előtolással, vákuumos befogólappal és csőbefogó szerkezettel külön ajánlatkérésre szállítható.**
- **Sűrített levegős magfúrógép ATEX szabvány szerint külön ajánlatkérésre szállítható.**

## Műszaki leírás

Maximális csigafúró Ø acélban	18 mm
Teljesítményfelvétel	1150 W
Súly	13 kg
Szerszámbefogó alakja	MK2
Max. dörzsárazás Ø	18 mm
Max. süllyesztés Ø	40 mm
Magasság	440 mm
Fordulatszám-tartomány 2. fokozat	100 - 450 min <sup>-1</sup>
Hossz	295 mm
Mágnestalp szélessége	168 mm
Gyártó jelölése	MAB485
Mágnestalp hossza	84 mm
Szélesség	175 mm
Maximális magfúrás Ø acélban	40 mm
Munkalöket	160 mm
Maximális menetfúrás Ø acélban	M16 mm
Szerszámbefogó mérete	19 mm Weldon
Fordulatszám-tartomány 1. fokozat	50 - 250 min <sup>-1</sup>
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Magfúrógép