



Magfúrógép SB, Típus: MAB845



Rendelési adatok

Rendelés száma	076536 MAB845
GTIN	4250187507397
Árucikk kategória	07E

Leírás

Kivitel:

- **Integrált belső kenőrendszer, mágnesindikátor a mágneses tartóerő ellenőrzéséhez.**
- **Integrált vágóolaj tartály, teljes kábelvezetés a házban.**
- **Olajfürdős meghajtás.**

Magfúrógép **Swivel Base** funkcióval, **bekapcsolt mágnes melletti beállítási lehetőséggel.** Akár 20°-os billentési tartomány mindkét oldalra és fokozatmentes beállítás előre és hátra (15 mm). Erőgép nehéz felhasználáshoz. Magfúró max. Ø 100 mm-ig. **Menetvágás maximum M30-ig**

a mellékelt adapterek segítségével. MK3-szerszámbefogó **kulcs nélküli gyorscserés fúrórendszerrel.** Hővédelem és megcsúszó tengelykapcsoló védi a gépet és a szerszámot. A motor a 4 hajtóműfokozattal és teljeshullámú elektronikával és nyomatékkekapcsolással optimális fordulatszám beállítást tesz lehetővé teljesítményvesztés nélkül. **Inkluzív magfúró** Ø 17,5 / 21 / 24 mm, fogásmélység 55 mm; **menetfúró adapter** M20 / M24 / M27.

Tartalom:

Koffer, magfúró befogó, magfúró kivető csap, biztonsági lánc, **mágneses forgácsgyűjtő**, kenőrendszer és működtető szerszám.

Figyelem:

- **Magfúrókat az 118780 – 118825 sz. alatt talál.**

- **Magfúrógépek automatikus előtolással, vákuumos befogólappal és csőbefogó szerkezettel külön ajánlatkérésre szállítható.**
- **Sűrített levegős magfúrógép ATEX szabvány szerint külön ajánlatkérésre szállítható.**

Műszaki leírás

Fordulatszám-tartomány 3. fokozat	140 - 360 min ⁻¹
Maximális menetfúrás Ø acélban	M30 mm
Fordulatszám-tartomány 2. fokozat	65 - 175 min ⁻¹
Súly	25 kg
Szerszámbefogó mérete	19 mm, 32 mm Weldon
Mágnestalp szélessége	220 mm
Fordulatszám-tartomány 4. fokozat	220 - 600 min ⁻¹
Teljesítményfelvétel	1800 W
Munkalöket	255 mm
Max. süllyesztés Ø	50 mm
Hossz	370 mm
Fordulatszám-tartomány 1. fokozat	40 - 110 min ⁻¹
Magasság	475 mm
Mágnestalp hossza	110 mm
Maximális csigafúró Ø acélban	31,75 mm
Szerszámbefogó alakja	MK3
Gyártó jelölése	MAB845
Maximális magfúrás Ø acélban	100 mm
Szélesség	240 mm
Max. dörzsárazás Ø	31,75 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Magfúrógép

