

Garant**KNUX 160405L, Minőség: HB725****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 251032 HB725 |
| GTIN | 4062406152116 |
| Árucikk kategória | 21G |

Leírás

KNUX 160405L HB725 Minőség: HB725

Forgácstörő: UM

Forgácstörő: 2,2 mm

Fogásmélység a_p : 0,5 - 5 mmElőtolás f : 0,2 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 250 m/min**Műszaki leírás**

| | |
|--|---------------------|
| Sarokrádiusz | 0,5 mm |
| Forgácsolási feltétel | Enyhén megszakított |
| Szerszámanyag | HM |
| Fogásmélység a_p | 0,5 - 5 mm |
| Forgácstörő | UM |
| Fő felhasználás | UNI |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 60 - 250 m/min |
| Minőség | HB725 |
| Előtolás f | 0,2 - 0,5 mm/ford, |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás |

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Forgácstörő | 2,2 mm |
| Bevonat | PVD |
| Cserék / élek száma | 2 |
| Váltólapka ISO kód | KNUX 160405L |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |