

**Garant****Gépi menetfúró zsákfurathoz, TiN, MF: M46X2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130015 M46X2
GTIN	4062406152963
Árucikk kategória	10N

**Leírás**

Gépi menetfúró zsákfurathoz M46X2 Menetfajta: M/MF

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Tűrés osztály: ISO 1 4H

Tűrés osztály: ISO 1X 4HX

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 2 mm

Teljes hossz L: 250 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 36 mm

Szár négyszög □: 29 mm

Magfurat Ø: 44 mm

**Műszaki leírás**

Magfurat Ø	44 mm
Menetmélység	115 mm
Szár négyszög □	29 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetemelkedés	2 mm
Menet Ø	46 mm
Szabvány	DIN 371
Teljes hossz L	250 mm
Tűrés osztály	ISO 1 4H

Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Forgácshornyok száma	4
Menetfajta	M/MF
Szár Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Vágóélek száma Z	4
Menetméret	46
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

