

Garant
VHM maró, AlCrN, Ø e8 DC: 13,7 mm


Rendelési adatok

Rendelés száma	201303 13,7
GTIN	4062406155551
Árucikk kategória	11X

Leírás

Kivitel:

Méretek hasonlóak, mint a **DIN 6527**.

Továbbfejlesztett bevonat univerzális használathoz acélnál és öntvénynél.

belső hűtés: nem

Tűrés névleges Ø: e8

Fogak száma Z: 2

Spirálszög: 30 fok

Fogásvételi irány: Vízszintes, ferde és függőleges

Szár: DIN 6535 HE, h6

Fogak száma Z: 2

Élhossz L_c : 18 mm

Teljes hossz L: 75 mm

Szár Ø D_s : 14 mm

Száralak: HB

Sarokletörés szélessége 45°-nál: 0,1 mm

Műszaki leírás

Száralak	HB
Előtolás f_z szélezéshez acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm
Fogak száma Z	2
Előtolás f_z horonymaráshoz acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Szár	DIN 6535 HE, h6
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges

Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,1 mm
Tűrés névleges Ø	e8
Élhossz L _c	18 mm
Vágóél Ø D _c	13,7 mm
Teljes hossz L	75 mm
Spirálszög	30 fok
Szár Ø D _s	14 mm
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	AlCrN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	N
Fogásszélesség a _e marási műveletnél	0,3 × D oldalazásnál
Fogásszélesség a _e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység 1×D
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Ujjmaró