

**Nagy előtolású maró MFH mini, Weldon szár, Ø D / élek száma Z: 25/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221955 25/4
GTIN	4960664741380
Árucikk kategória	250

**Műszaki leírás**

Teljes hossz $L_{ges}$	117 mm
Vágóélek száma Z	4
Ø $D_3$	18 mm
Vágóél Ø $D_c$	25 mm
Szár Ø $D_s$ h6	25 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	1 mm
Hozzávaló váltólapka	LOGU 0303..
Váltólapka csavar	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Kinyúlási hossz $L_1$	60 mm
belső hűtés	igen
Interpolációs marás Ø $D_{max}$	48 mm
Interpolációs marás Ø $D_{min}$	43 mm
Ferde bemarkási szög $\alpha_{max}$	1,05 fok
Ferde bemarkási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz	16,3 mm
Beállítási szög $\kappa$	15 fok
Szárkivitel	Weldon szár

Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Körmarkás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

---

## Tartozék

Szorítócsavar	229713
---------------	--------