



## Nagy előtolású maró MFH mini, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 16/2mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	221950 16/2
GTIN	4960664741229
Árucikk kategória	250

### Műszaki leírás

Teljes hossz $L_{ges}$	100 mm
$\varnothing D_3$	9 mm
Kinyúlási hossz $L_1$	30 mm
Szár $\varnothing D_s$ h6	16 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	16 mm
Hozzávaló váltólapka	LOGU 0303..
Vágóélek száma Z	2
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	1 mm
Váltólapka csavar	229713 (8IP; 1,2 Nm)
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	30 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	25 mm
Ferde bemarkási szög $\alpha_{max}$	2,35 fok
Ferde bemarkási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz	7,3 mm
Beállítási szög $\kappa$	15 fok
Szárkivitel	Hengeres szár
Marási felhasználási	Ferde bemarkás

Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Körmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

---

## Tartozék

Szorítócsavar	229713
---------------	--------