



Nagy előtolású maró MFH mini, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 32/5Lmm



Rendelési adatok

Rendelés száma	221950 32/5L
GTIN	4960664741458
Árucikk kategória	250

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	32 mm
Szár Ø D _s h6	32 mm
Maximális fogásmélység a _{p,max}	1 mm
Ø D ₃	25 mm
Teljes hossz L _{ges}	200 mm
Hozzávaló váltólapka	LOGU 0303..
Váltólapka csavar	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Kinyúlási hossz L ₁	120 mm
Vágóélek száma Z	5
belső hűtés	igen
Interpolációs marás Ø D _{max}	62 mm
Interpolációs marás Ø D _{min}	57 mm
Ferde bemarkási szög α _{max}	0,74 fok
Ferde bemarkási hossz L az α _{max} -hoz	23,3 mm
Beállítási szög κ	15 fok
Szárkivitel	Hengeres szár
Marási felhasználási	Ferde bemarkás

Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Körmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	229713
---------------	--------