

**Nagy előtolású maró MFH mini, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 20/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221950 20/4
GTIN	4960664741267
Árucikk kategória	250

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	4
Váltólapka csavar	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Hozzávaló váltólapka	LOGU 0303..
Szár Ø D _s h6	20 mm
Teljes hossz L _{ges}	130 mm
Vágóél Ø D _c	20 mm
Ø D ₃	13 mm
Maximális fogásmélység a _{p max}	1 mm
Kinyúlási hossz L ₁	50 mm
belső hűtés	igen
Interpolációs marás Ø D _{max}	38 mm
Interpolációs marás Ø D _{min}	33 mm
Ferde bemarkási szög α _{max}	1,52 fok
Ferde bemarkási hossz L az α _{max} -hoz	11,3 mm
Beállítási szög κ	15 fok
Szárkivitel	Hengeres szár
Marási felhasználási	Ferde bemarkás

Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Körmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	229713
---------------	--------