



Nagy előtolású maró MFH mini, menettel, Ø D / élek száma Z: 16/2mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	221960 16/2
GTIN	4960664741038
Árucikk kategória	250

Műszaki leírás

Felfogó menet M	M8
Ø D ₃	9 mm
Teljes hossz L _{ges}	25 mm
Vágóélek száma Z	2
Maximális fogásmélység a _{p,max}	1 mm
Hozzávaló váltólapka	LOGU 0303..
Vágóél Ø D _c	16 mm
Váltólapka csavar	229713 (8IP; 1,2 Nm)
belső hűtés	igen
Ferde bemarási hossz L az α _{max} -hoz	7,3 mm
Interpolációs marás Ø D _{min}	25 mm
Ferde bemarási szög α _{max}	2,35 fok
Interpolációs marás Ø D _{max}	30 mm
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználás	Ferde bemarás

Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Körmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	229713
---------------	--------