

**TNMG 160408, Minőség: CA515****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251474 CA515
GTIN	4960664677481
Árucikk kategória	25E

Leírás

TNMG 160408 CA515 Minőség: CA515

Forgácstörő: PQ

Fogásmélység a_p : 0,2 - 2,5 mm

Előtolás f : 0,13 - 0,4 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 105 - 510 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	105 - 510 m/min
Forgácstörő	PQ
Fogásmélység a_p	0,2 - 2,5 mm
Előtolás f	0,13 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás	P
Minőség	CA515

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	TNMG 160408
Cserék / élek száma	6
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz