

**CNMG 120408, Minőség: CA515****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250104 CA515
GTIN	4960664675272
Árucikk kategória	25E

Leírás

CNMG 120408 CA515 Minőség: CA515
Forgácstörő: PQ
Fogásmélység a_p : 0,2 - 2,5 mm
Előtolás f : 0,13 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 140 - 480 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,2 - 2,5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	140 - 480 m/min
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Forgácstörő	PQ
Előtolás f	0,13 - 0,4 mm/ford,

Minőség	CA515
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 120408
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz