

**CNMG 190616, Minőség: CA515****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250384 CA515
GTIN	4960664675647
Árucikk kategória	25E

Leírás

CNMG 190616 CA515 Minőség: CA515
Forgácstörő: PH
Fogásmélység a_p : 1 - 10 mm
Előtolás f : 0,25 - 0,8 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 430 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	1,6 mm
Forgácstörő	PH
Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,25 - 0,8 mm/ford,
Fogásmélység a_p	1 - 10 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 430 m/min

Minőség	CA515
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 190616
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz