

**SNMG 120408, Minőség: CA515****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251254 CA515
GTIN	4960664676958
Árucikk kategória	25E

Leírás

SNMG 120408 CA515 Sarokrádiusz: 0,8 mm
Minőség: CA515
Forgácstörő: PS
Fogásmélység a_p : 1 - 4 mm
Előtolás f : 0,15 - 0,6 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 435 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Forgácstörő	PS
Fő felhasználás	P
Fogásmélység a_p	1 - 4 mm
Előtolás f	0,15 - 0,6 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	CA515

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 435 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMG 120408
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz