

**TNMG 220408, Minőség: CA515****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251587 CA515
GTIN	4960664677719
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

TNMG 220408 CA515 Minőség: CA515

Forgácstörő: PS

Fogásmélység  $a_p$ : 1 - 4,5 mm

Előtolás  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 70 - 435 m/min

**Műszaki leírás**

Fogásmélység $a_p$	1 - 4,5 mm
Forgácstörő	PS
Előtolás $f$	0,15 - 0,6 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	70 - 435 m/min
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Minőség	CA515

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	TNMG 220408
Cserék / élek száma	6
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz