

**Dugós koordináta menetidomszer, Menet: M10****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 494250 M10    |
| GTIN              | 4046122918638 |
| Árucikk kategória | 48B           |

**Leírás****Kivitel:**

Dugós koordináta menetidomszer belső menetek pozíciójának és irányának meghatározásához egy koordinátamérő készülék vagy MM1 taktilis mérőmikroszkóp felhasználásával TP20 taktilis mérőrendszerrel.

**Felhasználás:**

A változó menetemelkedés következtében a dugós idomszer két meneten támaszkodik meg (alul és felül) és a menetoldalak központosítják a menetet. A sima funkciós felületen tapintókkal mérhető a térbeli elhelyezkedés.

**Műszaki leírás**

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Méret L3       | 15 mm              |
| Méret L2       | 20 mm              |
| Méret L1       | 49 mm              |
| Kulcsnyílás SW | 8 mm               |
| Alapanyag      | Idomszeracél       |
| Ø D            | 10 mm              |
| Kalibrálás     | L10                |
| Termék fajtája | Furatmérő készülék |

