

**DC.T 11T302, Minőség: CA515****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260385 CA515
GTIN	4960664676033
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

DC.T 11T302 CA515 Minőség: CA515  
Forgácstörő: HQ  
Tűrés: M  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm  
Előtolás  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 100 - 390 m/min

**Műszaki leírás**

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Előtolás $f$	0,05 - 0,25 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,2 mm
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Forgácstörő	HQ
Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	100 - 390 m/min

Minőség	CA515
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T302
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz