

**DC.T 11T304, Minőség: CA515****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260490 CA515
GTIN	4960664676019
Árucikk kategória	25E

Leírás

DC.T 11T304 CA515 Minőség: CA515
Forgácstörő: GK
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,5 - 3 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 110 - 390 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,5 - 3 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	110 - 390 m/min
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácstörő	GK
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás	P

Minőség	CA515
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T304
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz