

**VBMT 160404, Minőség: CA515****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261182 CA515
GTIN	4960664678143
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

VBMT 160404 CA515 Minőség: CA515

Forgácstörő: HQ

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 2 mm

Előtolás  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 110 - 390 m/min

**Műszaki leírás**

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Sarokrádiusz	0,4 mm
Előtolás $f$	0,05 - 0,25 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	110 - 390 m/min
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 2 mm
Fő felhasználás	P
Forgácstörő	HQ

Minőség	CA515
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VBMT 160404
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz