

Garant
CerRapid vágótárcsa EXTRA VÉKONY, acél, INOX, Tárcsa Ø: 178mm

Rendelési adatok

Rendelés száma	563256 178
GTIN	4062406162337
Árucikk kategória	51M

Leírás
Kivitel:

Az önélező **kerámia szemcse (CER)** és a speciális kialakítású **nagy teljesítményű kötésrendszer sokszorosan nagyobb csiszolási teljesítményt** tesz lehetővé a hagyományos vágótárcsákhoz (A) képest **rendkívül hűvös csiszolás mellett**.

- **Maximális termelékenység a nagyon gyors vágások következtében.**
- **A rendkívül lágy leválasztási jellemző nagyon csekély erőkifejtés mellett és a maximális élettartam optimális egyensúlyban van.**

Specifikáció:
CER60Q-BF.
Figyelem:

A tárcsa vastagságának legalább el kell érnie a vágni kívánt anyag 20%-át.

Műszaki leírás

Alak leírása	egyenes
Tárcsa Ø	178 mm
Specifikáció	CER60Q-BF

Maximális fordulatszám	8600 min ⁻¹
Alak	41
Furat Ø	22,23 mm
Tárcsaszélesség	1,6 mm
Anyagvastagsághoz	7,7 - 8 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Ajánlott fogásszög	90 fok
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Meghajtó gép	Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Vágótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Uni	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

Felfogó karima pár Karima Ø 76 mm

563990 76