



Felfogó túske átmenő furathoz, D1: 51,5mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	370015 51,5
GTIN	4046368383504
Árucikk kategória	37M

Leírás

Kivitel:

- Szerkezeti acél alaptest acél csavarral.
- 5 oldalas megmunkálás lehetséges.
- Nagyon jó ismétlési pontosság.
- Az alaptest könnyen megmunkálható a kívánt befogási Ø-re.

Felhasználás:

A munkadarabok befogásához egy meglévő furatba.

Műszaki leírás

D ₂ legkisebb befogási Ø	29,3 mm
H ₁	31,8 mm
Külső Ø D ₁	51,5 mm
Ø D ₃	M 16
Ø D ₄	M 5/63,9
H	39,6 mm

Szorítóerő	44,5 kN
Külső Ø D	75,5 mm
Max. meghúzási nyomaték	280 Nm
max. befogási szakasz	0,38 mm
Külső Ø tűrés	h9
Termék fajtája	Felfogó tűske