

Garant**Gépi homlokdörzsár Átmérő és illesztés konfigurálható, bevonat nélkül,
Névleges Ø DC: 3,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	162830 3,5
GTIN	4062406166328
Árucikk kategória	10N

Leírás**Kivitel:**

Homlokoldalon vágó gépi dörzsár **az alapméret lehető legpontosabb betartásának** eléréséhez. Az **optimalizált homlokvágás** biztosítja a létrehozott furat **pontos egytengelyűségét**. Egyenes hornyú kivitel **hosszú forgácshornyokkal** az optimális forgácsolás érdekében.

Felhasználás:

Kismértékű pozicionálási hibák korrekációjához előrehaladott furatmegmunkálásánál. Egymás mögött elhelyezkedő, pontosan egy sorba eső furatok létrehozásához. A furat egyenességével szembeni maximális követelményekhez. Dörzsárazás a furatfenéig, valamint átmenő furatok dörzsárazása.

Műszaki leírás

Ø tartomány	3,101 - 3,65 mm
Vágóélek száma Z	6
Szár Ø D _s	3,5 mm
Élhossz L _c	12 mm
Kinyúlási hossz L ₁	39 mm
Teljes hossz L	70 mm
Homlokmarás	1,5 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámananyag	HSS E

Szabvány	Gyári szabvány
belső hűtés	nem
Szár	Hengeres szár e9-cel
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Philips bit

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	25 m/min	N
Alu	alkalmas	15 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	10 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	10 m/min	P
GG(G)	alkalmas	10 m/min	K
CuZn	alkalmas	20 m/min	N
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	alkalmas		
Száraz	bevonat nélkül		