

**Garant**

**ESD munka forgószék, szövet kárpit, talppal és lábtartó gyűrűvel, magas,**  
**Típus: ESD**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	972652 ESD
GTIN	4062406198183
Árucikk kategória	91Z

**Leírás****Kivitel:**

Ergonomikus munka forgószék szinkrontechnikával. Székkárpit és háttámla **ESD vezetőképes speciális anyagból**. Megakadályozza a statikus feltöltődést. Vezetőképes 5 ágú alumínium lábkereszt. Nagyon biztonságos az 5 ESD kerék / talp készlet felhasználásával.

A karok szabadon mozoghatnak a magas és keskeny háttámlának köszönhetően.

**Felhasználás:**

Biztonságos és ellenőrzött munkavégzéshez ESD-érzékeny alkatrészekkel és készülékekkel. Megakadályozza az elektronikus alkatrészeknek a véletlen elektromos kisülés miatti károsodását.

**Szabvány:**

**Leitfähig nach DIN 61340-5-1.**

**Műszaki leírás**

Szék mélység állítási tartomány	40 mm
Ülőlap mélység	450 mm
Háttámla állítási tartomány	60 mm

Háttámla magassága	600 mm
Ülőlap szélesség	470 mm
Szék anyagának színe	antracit
Kivitel	magas üléspozíció
Szék teherbírása	120 kg
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Magasságállítási tartomány	640 - 890 mm
Termék fajtája	Munka forgószék