

Garant**NC központozó HSS-E-PM 90° N, bevonat nélkül, Ø DC h6: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	112010 10
GTIN	4045197741431
Árucikk kategória	11A

Leírás**Kivitel:**

≥ Ø 6 mm menesztő felülettel DIN 1835-B szerint.

Pontos csúcsköszörülés keskeny keresztéllal – ez biztosítja a központfurat könnyű elkészítését és nagyfokú mérettartását. A rövid forgácshornyok következtében igen stabil.

Nagyteljesítményű NC központozó.

Szerszámanyag porkohászati alapanyagból az élettartammal és a precíz központosítási pontossággal szembeni **magas elvárásokhoz**. Nagyon jó kopásállóság rozsdamentes acélokban.

Figyelem:

A tényleges fúró Ø-höz megfelelő fordulatszámot kell alkalmazni (nem a külső fúró Ø-höz).

Műszaki leírás

Teljes hossz L	89 mm
Szártűrés	h6
Előtolás f acélban < 900 N/mm ²	0,07 mm/ford,
Szár Ø D _s	10 mm
Névleges Ø D _c	10 mm
Forgácshorony hossza L _c	25 mm
Szár	DIN 1835 B, h6-tal
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS E PM
Szabvány	Gyári szabvány

Típus	N
Tűrés névleges Ø	h6
Csúcsszög	90 fok
Vágóélek száma Z	2
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Megfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	80 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	50 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	45 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	33 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	28 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	14 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	10 m/min	M
CuZn	alkalmas	88 m/min	N
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		