

HOLEX®**VHM nagyteljesítményű fúró Whistle-Notch DIN 6535 HE, TiN, Ø h7: 19 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	123108 19
GTIN	4045197451040
Árucikk kategória	12E

Leírás**Kivitel:**

Erős lélekvastagság és speciális csúcskialakítás – ennek következtében precíz **központosítású keresztél. Az egyenes főélek** enyhe éllekerekítése és a különleges horonyforma **rövid forgácsot** eredményez.

Ajánlás:**Maximális furatmélység:**

Forgácshorony hossz (lásd a táblázatot), 1,5×névleges Ø levonásával.

Figyelem:**ÚJ GENERÁCIÓ ÉRHETŐ EL!****Az ajánlott utódtermék a 123109 sz.**

Szerszámanyag: VHM

Furatmélység max.: 8×D

Csúcsszög: 135 fok

Szár: DIN 6535 HE, h6

belső hűtés: Igen, 25 bar-ral

Szabvány: Gyári szabvány

Tűrés névleges Ø: h7

Vágóélek száma Z: 2

Tűrés névleges Ø: h7

Forgácshorony hossz: 190 mm

Teljes hossz L_{ges}: 243 mm

Szár Ø: 20 mm

Előtolás f acélban < 1100 N/mm²: 0,32 mm/ford,

Műszaki leírás

Névleges Ø	19 mm
------------	-------

Szártűrés	h6
Előtolás f acélban < 1100 N/mm ²	0,32 mm/ford,
Forgácshorony hossz	190 mm
Vágóélek száma Z	2
Tűrés névleges Ø	h7
Szár Ø	20 mm
Teljes hossz L _{ges}	243 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Ajánlott maximális furatmélység	161,5 mm
Bevonat	TiN
Szerszámananyag	VHM
Furatmélység max.	8×D
Csúcsszög	135 fok
Szár	DIN 6535 HE, h6
belső hűtés	Igen, 25 bar-ral
Színes gyűrű	zöld