

**Síkmaró 70° MFK, furattal, Ø D / élek száma Z: 200/28mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	223300 200/28
GTIN	4960664732814
Árucikk kategória	250

Leírás**Kivitel:**

Síkmaró öntvény nagy teljesítményű megmunkálásához. Sűrű és nagyon sűrű fogosztás a maximális termelékenység érdekében öntvény megmunkálása során.

Előny:

- **Gazdaságos és stabil megmunkálás a 10 élű ötszögű váltólapkának köszönhetően.**
- **Csökkentett forgácsoló erők a kiegyensúlyozott szerszámforma és nagy fogásszög következtében.**

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	200 mm
Vágóélek száma Z	28
Teljes hossz L _{ges}	63 mm
Szorítóék	229720
Maximális fogásmélység a _{p,max}	6 mm
Hozzávaló váltólapka	PN.. 1106

Maximális külső $\varnothing D_{\max}$	209 mm
Felfogó furat \varnothing	60 mm
Csavar szorítóékhez	229721
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	70 fok
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Síkmaró

Tartozék

Ékcsavar	229721
Szorítóék	229720