

**Garant****VHM maró, bevonat nélkül, Ø h10 DC: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	201043 6
GTIN	4045197746177
Árucikk kategória	11X

**Leírás****Kivitel:**

**Nagy forgácstér az akadálytalan forgácselvezetéshez.**

Speciális geometria **alumínium megmunkáláshoz.**

**Felhasználás:**

Speciálisan **alumínium marásához, beszúráshoz és kontúrmaráshoz.**

**Műszaki leírás**

Szár Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Fogak száma Z	1
Szár	DIN 6535 HA, h6
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	6 mm
Tűrés névleges Ø	h10
Előtolás f <sub>z</sub> horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban	0,025 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Élhossz L <sub>c</sub>	30 mm
Teljes hossz L	100 mm
Spirálszög	26 fok
Sarokletörés szöge	90 fok
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	VHM

Szabvány	Gyári szabvány
Típus	W
Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Sarokmaró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
Alu	alkalmas	170 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	125 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	100 m/min	N
PMMA Akрил	alkalmas	170 m/min	N
PE-HD	alkalmas	120 m/min	N
PA 66	alkalmas	140 m/min	N
PEEK	alkalmas	120 m/min	N
PF 31	alkalmas	100 m/min	N
Honeycomb szendvics	feltételesen alkalmas	170 m/min	N
Cu	alkalmas	130 m/min	N
CuZn	alkalmas	160 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		