

**Garant****GARANT Master Steel SPEED VHM fúró Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7: 10,2mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 122426 10,2   |
| GTIN              | 4045197791955 |
| Árucikk kategória | 11E           |

**Leírás****Kivitel:**

**Nagyon magas forgácsoló sebességekkel** való használathoz kifejlesztve. Kitűnően alkalmas **alacsony teljesítményfelvételű** gépekhez és **magas fordulatszámokhoz**.

- **Lényegesen alacsonyabb forgácsoló erők a speciális vágóél geometria következtében.**
- **Bevonat a kitűnő kopásállóság érdekében magas folyamathő esetén is.**
- **Polírozott forgácshornyok a jó forgácselvezetés érdekében.**

A **keskeny keresztél** és a **4 vezetőszalag különleges elrendezése nagy pozicionálási és egytengelyűségi pontosságot** eredményeznek. Optimalizált mikrogeometria a hosszabb élettartam és nagyobb teljesítmény érdekében.

**Figyelem:**

Forgácshorony hossza  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**Műszaki leírás**

|   |               |
|---|---------------|
| Névleges Ø D <sub>c</sub>                   | 10,2 mm       |
| Szártűrés                                   | h6            |
| Vágóélek száma Z                            | 2             |
| Előtolás f acélban < 1100 N/mm <sup>2</sup> | 0,28 mm/ford, |
| Forgácshorony hossza L <sub>c</sub>         | 55 mm         |
| Teljes hossz L                              | 102 mm        |
| Szabvány                                    | DIN 6537 K    |
| Tűrés névleges Ø                            | h7            |

|  |                     |
|--|---------------------|
| Szár Ø D <sub>s</sub>                          | 12 mm               |
| Ajánlott Maximális furatmélység L <sub>2</sub> | 39,7 mm             |
| Sorozat  | Master Steel        |
| Bevonat  | TiAlN               |
| Szerszámanyag                                  | VHM                 |
| Kivitel  | 4xD                 |
| Csúcscső                                       | 135 fok             |
| Szár   | DIN 6535 HB, h6-tal |
| belső hűtés                                    | igen, 25 bar-ral    |
| Forgácsolási stratégia                         | HPC                 |
| Semi-Standard                                  | igen                |
| Színes gyűrű                                   | zöld                |
| Termék fajtája                                 | Csigafúró           |

## Felhasználói adatok

|                               | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              | 220 m/min      | P       |
| Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              | 200 m/min      | P       |
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              | 180 m/min      | P       |
| Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 170 m/min      | P       |
| Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 90 m/min       | P       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | feltételesen alkalmas | 75 m/min       | M       |
| GG                            | alkalmas              | 160 m/min      | K       |
| GGG                           | alkalmas              | 130 m/min      | K       |
| Uni                           | alkalmas              |                |         |
| Nedvesen maximum              | alkalmas              |                |         |
| Nedvesen minimum              | alkalmas              |                |         |

