

Garant**Másolómaró 7° pozitív, Weldon szár, Ø D: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212115 20
GTIN	4045197746740
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Marótest egyenlőtlen osztással a nyugodt járás érdekében.

- **Nagy sík- és körfutási pontosság.**
- **A vágóél kopása esetén a váltólapka fokozatmentesen utánállítható.**

Vibrációcsökkennés és lágy vágóél belépés a 7°-os pozitív váltólapkák következtében.

Figyelem:

A **211750 sz. 3,8 méretű GARANT TQ** nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

$a_{p\ max} = 2\ mm.$

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	2
Váltólapka csavar készlet	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Hozzávaló váltólapka	RD..1003
Szár Ø D _s h6	20 mm
Kinyúlási hossz L ₁	47 mm
Teljes hossz L _{ges}	100 mm
Ø D ₃	10 mm
Vágóél Ø D _c	20 mm
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	15 - 30 fok

Szárkivitel	Weldon szár
Maró alkalmas lap formához	kerek
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Körmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219804
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP