

**HOLEX****Sík- / sarokmaró 90°, furattal, Ø D / élek száma Z: 100/8mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	215055 100/8
GTIN	4045197750341
Árucikk kategória	220

## Leírás

### Kivitel:

Edzett speciális szerszámacélból a kis vibrációjú járás és a hosszú használat érdekében. A kimondottan síkvágóél következtében igen jó felületek érhetők el.

### Figyelem:

Powercard nélkül!

### Figyelem:

Ahhoz, hogy mind a **4 vágóélt** használni lehessen, a váltólapkát **mindig a megadott irányba kell elforgatni.**

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzózt a **674252 sz. 9IP** méretű pengével használja.

## Műszaki leírás

Vágóél Ø D <sub>c</sub>	100 mm
Váltólapka csavar készlet	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	50 mm
Hozzávaló váltólapka	SOMT 09T304

Felfogó furat Ø	32 mm
Vágóélek száma Z	8
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

## Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 9IP	674252 9IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
Váltólapka csavar készlet10 darabos	219810