

JEPSON POWER

Fém kézi körfűrész, Típus: 8320**Rendelési adatok**

Rendelés száma	078234 8320
GTIN	4260052318508
Árucikk kategória	07E

Leírás**Kivitel:**

Nagy teljesítményű fém körfűrész acél, színes- és könnyűfém profilok és csövek, lemezek, fémlapok és szendvicspanelek sorjamentes és biztonságos fűrészeléséhez **szikraképződés nélkül**.

- Hűtő-kenőanyag alkalmazása nem szükséges.
- Nem szükséges az utómegmunkálás.
- Villámgyors vágás.

Fém kézi körfűrész.

- Pontos fűrészlap megvezetés, csekély sorjaképződés.
- Robusztus ütközőlap.

Fém kézi körfűrész.

- 120 mm vágásmélység a vezetősínen.
- Optimális szendvicspanelek, trapézlemezek, kábelcsatornák, acélcsövek, vas és színes- és könnyűfémek, kompozit anyagok stb. fűrészeléséhez, max. 12 mm vastagságig.
- Zárt felépítésű, megakadályozza a forgácsok repülését a felhasználó felé.
- Könnyűszerkezetes magnézium felépítésű - csak 8,4 kg.

Tartalom:

1 × 078242 sz. 84 méretű 84Z fűrészlap.

Figyelem:

Vezetősín a 078234 fűrészhez külön ajánlatkérésre szállítható:

1400mm vezetősín a 8320 mérethez

600-1200mm vezetősín a 8230 mérethez.

Fém körfűrész DRY MITER Cutter 9410ND vékony fűrészeléshez lágy és érzékeny anyagokban külön rendelésre szállítható.

Műszaki leírás

Hálózati frekvencia	50 Hz
Gyártó jelölése	8320
Maximális vágásmélység 90°	120 mm
Fűrészlap Ø	320 mm
Súly	8,4 kg
Maximális fordulatszám	1700 min ⁻¹
Hálózati feszültség	230 V
Teljesítményfelvétel	1800 W
Energiaellátás	Vezetékes
Csomagolás	Szállítókoffer
Termék fajtája	Fűrész

Tartozék

Szerelőállvány a 078231 sz. körfűrészhez Típus 600526	078238 600526
Keményfém körfűrész tárcsa Drytec® Ø 320×25,4 mm Fogak száma 84	078242 84
Keményfém körfűrész tárcsa Drytec® Ø 320×25,4 mm Fogak száma 72	078242 72