

Garant**Másolómaró 7° pozitív, furattal, Ø D / élek száma Z: 52/5mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	212150 52/5
GTIN	4045197750426
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Marótest egyenetlen osztással a nyugodt járás érdekében.

- **Nagy sík- és körfutási pontosság.**
- **A vágóél kopása esetén fokozatmentesen utánállítható.**

Vibrációcsökkenés és lágy vágóél belépés a 7°-os pozitív váltólapkák következtében.

Figyelem:

Pozitív geometriával rendelkező váltólapkák használata esetén a biztosító csavarokat és biztosító alátéteket **nem** szabad alkalmazni.

Figyelem:

A **211750 sz. 3,8 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzózt a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

$a_{p\max} = 2,5$ mm.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	52 mm
Hozzávaló váltólapka	RD..12T3
Felfogó furat Ø	22 mm
Teljes hossz L _{ges}	50 mm

Váltólapka csavar készlet	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Biztosító csavar készlet	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D ₃	40 mm
Vágóélek száma Z	5
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	15 - 27 fok
Fz helikális	0,7
Szárkivitel	furattal
Maró alkalmas lap formához	kerek
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Körmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219805
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm	211750 3,8
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219807