

Garant**Másolómaró 7° pozitív, furattal, Ø D / élek száma Z: 100/7mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212167 100/7
GTIN	4045197750563
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Marótest egyenetlen osztással a nyugodt járás érdekében.

- **Nagy sík- és körfutási pontosság.**
- **A vágóél kopása esetén fokozatmentesen utánállítható.**

Vibrációcsökkenés és lágy vágóél belépés a 7°-os pozitív váltólapkák következtében.

Felhasználás:

219800 sz. váltólapka csavar készlettel – Váltólapkák és biztosító alátétek rögzítéséhez.

Figyelem:

Pozitív geometriával rendelkező váltólapkák használata esetén a biztosító csavarokat és biztosító alátéteket **nem** szabad alkalmazni.

Figyelem:

A **211750 sz. 5,7 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 20IP** méretű pengével használja.

$a_{p\max} = 3,5 \text{ mm}$.

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	7
------------------	---

Felfogó furat \varnothing	32 mm
Váltólapka csavar készlet	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Biztosító alátét készlet	219955
Teljes hossz L_{ges}	50 mm
Hozzávaló váltólapka	RD..1604
Vágóél $\varnothing D_c$	100 mm
$\varnothing D_3$	84 mm
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	15 - 30 fok
Fz helikális	0,7
Szárkivitel	furattal
Maró alkalmas lap formához	kerek
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Körmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Biztosító alátét készlet 10 darabos	219955
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,7 Nm	211750 5,7
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219800