

Garant**Feedking nagy előtolású maró, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 20/2Lmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212902 20/2L
GTIN	4045197549730
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Dinamikus vágóél-geometria maximális előtolási értékek érdekében. Különösen nyugodt járás az **önstabilizáló váltólapka fészek** következtében. **Optimalizált geometria** a kisebb forgácsoló erő érdekében, ezáltal **csekélyebb a főorsó terhelése**.

Előny:

Különösen gazdaságos a **rendkívül stabil 4 élű** váltólapkáknak köszönhetően.

Figyelem:

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 9IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Szár Ø D _s h ₆	18 mm
Vágóél Ø D _c	20 mm
Teljes hossz L _{ges}	160 mm
Maximális fogásmélység a _{p max}	0,85 mm
Vágóélek száma Z	2
Ø D ₃	7 mm
Váltólapka csavar készlet	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Hozzávaló váltólapka	XD.. 070308
Kinyúlási hossz L ₁	35 mm
belső hűtés	igen

Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	38 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	27 mm
Ferde bebarási szög α_{\max}	2,86 fok
Ferde bebarási hossz L az α_{\max} -hoz	6 mm
Interpolációs marás a_p	0,85 mm
Sorozat	FeedKing
Beállítási szög κ	10 fok
Szárkivitel	Hengeres szár
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	Ferde bebarás
Marási felhasználási	Körmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 9IP	674252 9IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219810