



## Nyomaték-csavarhúzó skálával, Maximális nyomaték: 500cNm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	659939 500
GTIN	4560138455166
Árucikk kategória	66F

### Leírás

**Kivitel:**

Nyomaték csavarhúzó túlnyomaték védelemmel különböző felhasználásokhoz a sorozatgyártástól egészen a karbantartási munkákig. Reteszelő rendszerrel, mely megakadályozza a nyomaték elállítását a használat közben. A reteszelő hatszög alakja megakadályozza az elgurulást. Mikrométer skála szerint beállítható. Profilírozott könnyűfém markolat.

**Funkció:**

A beállított nyomatékérték elérésekor a csavarhúzó "jelzést adva" (hallhatóan és érezhetően) kiold és ezután ismét azonnal üzemkés. Balos működtetés esetén a kioldószerkezet reteszelt.

**Szabvány:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Figyelem:**

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

### Műszaki leírás

Kijelzés	analóg
Ø	33 mm
Maximális nyomaték	500 cNm
Skálaosztás, 1 osztás =	5 cNm
Nyomaték mérési pontossága	±3 %
Bit befogó	F 6,3

Nyomatéktartomány	100 - 500 cNm
Nyomatéktartomány	1 - 5 Nm
Csatlakozó forma	Bitbefogó 1/4 col
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Súly	320 g
Visszajelzés	kioldó
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Teljes hossz L	155 mm
Kioldási elv	mechanikus megcsúszó tengelykapcsoló
Kalibrálás	O1
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Méréstechnika	mechanikus
Kioldás jelzése	optikai
Kioldás jelzése	akusztikus
Termék fajtája	Nyomaték csavarhúzó

## Szolgáltatások

KalibrálásNyomaték csavarhúzó skála nélkül 34 cNm  
Maximális nyomaték 0,04-20 Nm

020200 0,04-20