



## Nyomaték-csavarhúzó skálával, Maximális nyomaték: 30cNm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	659939 30
GTIN	4560138455852
Árucikk kategória	66F

### Leírás

#### Kivitel:

Nyomaték csavarhúzó túlnyomaték védelemmel különböző felhasználásokhoz a sorozatgyártástól egészen a karbantartási munkákig. Reteszelő rendszerrel, mely megakadályozza a nyomaték elállítását a használat közben. A reteszelő hatszög alakja megakadályozza az elgurulást. Mikrométer skála szerint beállítható. Profilírozott könnyűfém markolat.

#### Funkció:

A beállított nyomatékérték elérésekor a csavarhúzó "jelzést adva" (hallhatóan és érezhetően) kiold és ezután ismét azonnal üzemkés. Balos működtetés esetén a kioldószerkezet reteszelt.

#### Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

### Műszaki leírás

Skálaosztás, 1 osztás =	0,2 cNm
Maximális nyomaték	30 cNm
Nyomaték mérési pontossága	±3 %
Kijelzés	analóg
Ø	16 mm
Bit befogó	F 6,3

Nyomatéktartomány	4 - 30 cNm
Nyomatéktartomány	0,04 - 0,3 Nm
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Súly	50 g
Kioldási elv	mechanikus megcsúszó tengelykapcsoló
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Csatlakozó forma	Bitbefogó 1/4 col
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Visszajelzés	kioldó
Teljes hossz L	100 mm
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Kalibrálás	O1
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Kioldás jelzése	optikai
Kioldás jelzése	akusztikus
Méréstechnika	mechanikus
Termék fajtája	Nyomaték csavarhúzó

## Szolgáltatások

KalibrálásNyomaték csavarhúzó skála nélkül 34 cNm  
Maximális nyomaték 0,04-20 Nm

020200 0,04-20