

**Garant****Gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 7/16-32****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130040 7/16-32
GTIN	4062406192969
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 28 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 2 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNS  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 32  
Menet Ø: 11,112 mm  
Teljes hossz L: 110 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 9 mm  
Szár négyszög □: 7 mm  
Magfurat Ø: 10,4 mm

**Műszaki leírás**

Menet Ø	11,112 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	9 mm
Forgácshornok száma	3
Szerszámanyag	HSS E
Menet / coll	32
Menetmélység	27,78 mm
Szár négyszög □	7 mm
Teljes hossz L	110 mm

Magfurat Ø	10,4 mm
Szabvány	DIN 376
Vágóélek száma Z	3
Menetemelkedés	0,794 mm
Menetfajta	UNS
Menetméret	7/16-32 UNS
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró