


**VHM maró, bevonat nélkül, Ø e8 DC: 3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2241 3
GTIN	4062406198923
Árucikk kategória	GGN

**Leírás****Kivitel:**

**Excentrikus hátraköszörüléssel** és a forgácshornokban kiegészítő **finomköszörüléssel** hosszú forgácsú alumínium anyagokban a **kitűnő forgácsevezetés** érdekében.

**Mint a 202241 sz.**

**Felhasználás:**

Nagyolóshoz és simításhoz.

**Műszaki leírás**

Szár	DIN 6535 HA, h6
Spirálszög	45 fok
Szár Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Teljes hossz L	57 mm
Előtolás f <sub>z</sub> horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban	0,008 mm
Előtolás f <sub>z</sub> szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban	0,01 mm
Tűrés névleges Ø	e8
Élhossz L <sub>c</sub>	6 mm

Vágóél $\varnothing D_c$	3 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Fogak száma Z	3
Sarokletörés szöge	90 fok
Tartalom	5
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	W
Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél	$0,5 \times D$ oldalazásnál
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Sarokmaró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	170 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	140 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	105 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	bevonat nélkül		
Levegő	feltételesen alkalmas		

## Tartozék

VHM maró  $\varnothing e8 DC 3 mm$ 

202241 3