

**HOLEX****VHM maró, bevonat nélkül, Ø e8 DC: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2241 16
GTIN	4062406198992
Árucikk kategória	GGN

**Leírás****Kivitel:**

**Excentrikus hátraköszörüléssel** és a forgácshornokban kiegészítő **finomköszörüléssel** hosszú forgácsú alumínium anyagokban a **kitűnő forgácsevezetés** érdekében.

**Mint a 202241 sz.**

**Felhasználás:**

Nagyolóshoz és simításhoz.

**Műszaki leírás**

Élhossz $L_c$	32 mm
Teljes hossz $L$	92 mm
Előtolás $f_z$ szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban	0,09 mm
Előtolás $f_z$ horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban	0,065 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	16 mm
Spirálszög	45 fok
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár	DIN 6535 HA, h6

Szár Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Fogak száma Z	3
Tűrés névleges Ø	e8
Sarokletörés szöge	90 fok
Tartalom	5
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	W
Fogásszélesség a <sub>e</sub> marási műveletnél	Teli horony fogásmélység 1×D
Fogásszélesség a <sub>e</sub> marási műveletnél	0,5×D oldalazásnál
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Sarokmaró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	170 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	140 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	105 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	bevonat nélkül		
Levegő	feltételesen alkalmas		

## Tartozék

VHM maró Ø e8 DC 16 mm

202241 16